



EZD100



Zeitrelais Einschaltverzögert 24-240V AC/DC, 1 Wechsler

Technische Merkmale

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 2.5 mm²

Kapazität

Anzahl Module 1

Abmessungen

Höhe 87 mm

Breite 17,50 mm

Tiefe 65 mm