



EZN001



IP40 

Zeitrelais ansprechverzögert 1W 10A

Technische Merkmale

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 1,20 VA

Verlustleistung bei Vollast 2 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 450 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 50 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Kapazität

Anzahl Module 1

Texte

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Funktion Funktionen ansprechverzögernd, rückfallverzögernd, ein-/ausschaltwischend, impulsformend, symmetrisch blinkend, Kontakt offen/geschlossen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 17,50 mm

Tiefe 58 mm