




EZN005



 IP40



## Blinkrelais 1W 10A

### Technische Merkmale

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	15 VA
Verlustleistung bei Volllast	2 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	450 W

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Texte

Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Funktion	Funktionen ansprechverzögernd, rückfallverzögernd, ein-/ausschaltwischend, impulsformend, symmetrisch blinkend, Kontakt offen/geschlossen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	58 mm