



EZN006



**IP40**



## Zeitrelais Multifunktion 1W 10A

### Technische Merkmale

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 15 VA

Verlustleistung bei Vollast 2 W

230 V Glüh- und Halogenlampen 450 W

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 50 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 1

#### Texte

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Funktion Funktionen ansprechverzögernd, rückfallverzögernd, ein-/ausschaltwischend, impulsformend, symmetrisch blinkend, Kontakt offen/geschlossen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene