



FA22S

Standschrank, univers, IP54, SK II, 1850 x 550 x 275 mm, 288 PLE

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1850 mm
Breite	550 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schnellverriegelung
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl Reihen	12

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------