



FA23E

**Standschrank, univers, IP54, SK I, 1850 x 800 x 275 mm, 432 PLE**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	1850 mm
Breite	800 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel, Schnellverriegelung
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Anzahl Reihen	12

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------