



FA23V

Standschrank, univers, IP54, SK I, 1850 x 800 x 350 mm, 432 PLE, Klarsichttür

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1850 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 350 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

Sicherheit

| | |
|-------------------|---------------------|
| Schutzart IP | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | Schnellverriegelung |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|----|
| Anzahl Felder | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |
| Anzahl Reihen | 12 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
|---------------------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Stahl |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|