



FB21LE

**Brandschutzschrank, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 30 Minuten**

Elektro-Brandschutz-Standschrank F30 zur Aufstellung an der Wand oder frei im Raum (Freiaufstellung) durch zusätzliche Rückwand (optional) zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall über 30 Minuten. Das Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 - s1, d0 gefertigt, IP44, Schutzklasse II, Farbe ähnl. RAL7035 und Leitungseinführungen oben/unten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Z-86.1-86. Standschrank bestehend aus Leer-Gehäuse, Sockel mit abnehmbare Sockelblende unterfahrbar (z.B. mit Hubwagen), Befestigungslaschen und Befestigungsmaterial. Tür ein- oder zweitürig in den Korpus einschlagend mit Türanschlag rechts oder links wechselbar, Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und mit DIN Halbzylinder Doppelbart, austauschbar, Türbänder aus Edelstahl. Rückwand mit aktivem Belüftungssystem 230V AC kaltrauchdicht, im Brandfall selbst abschaltend über Rauchmelder und selbsttätig aufschäumende Brandschutzdichtung (umlaufend).

Hinweise: Verstärkte Rückwand (nicht enthalten) für die freie Aufstellung des Standschranks ist zwingend notwendig. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

**Technische Merkmale**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Funktionserhalt              | E 30              |
| Höhe installiertes Produkt   | 2048 mm           |
| Breite installiertes Produkt | 398 mm            |
| Tiefe installiertes Produkt  | 349 mm            |
| Anzahl der Türen             | 1                 |
| Anzahl der Schlösser         | 1                 |
| Türschliessungstyp           | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl Reihen                | 12                |
| Farbe                        | lichtgrau         |
| Montageart                   | Wandmontage       |
| Oberfläche                   | matt lackiert     |
| RAL Farbnummer               | 7035              |
| Schutzart                    | IP43              |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II   |