



FB24SE

**Brandschutzschrank, univers, 2048 x 1148 x 349 mm, 90 Minuten**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 2048 mm |
| Breite                   | 1148 mm |
| Tiefe                    | 349 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 70 mm   |

**Sicherheit**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Feuerwiderstandsklasse | E90                   |
| Schutzart IP           | IP44                  |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II       |
| Schließungstyp         | Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK      | IK10                  |

**Ausstattung**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8  |
| Anzahl Reihen                           | 12 |

**Installation, Montage**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Montage auf               | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein             |

**Werkstoff**

|            |            |
|------------|------------|
| Farbe      | Lichtgrau  |
| RAL Nummer | 7035       |
| Oberfläche | Lackiert   |
| Werkstoff  | Steinwolle |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|