



FB31LE

Brandschutzschrank, univers, 598 x 398 x 349 mm, 30 Minuten

Elektro-Brandschutz-Wandschrank F30 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall über 30 Minuten. Das Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 - s1, d0 gefertigt, IP44, Schutzklasse II, Farbe ähnlich RAL7035 und Leitungseinführungen oben/unten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Z-86.1-86. Wandschrank bestehend aus Leer-Gehäuse, Befestigungsglaschen und Befestigungsmaterial. Tür ein- oder zweitürig in den Korpus einschlagend mit Türanschlag rechts oder links wechselbar, Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und mit DIN Halbzylinder Doppelbart, austauschbar, Türbänder aus Edelstahl. Rückwand mit aktivem Belüftungssystem 230V AC kaltrauchdicht, im Brandfall selbst abschaltend über Rauchmelder und selbsttätig aufschäumende Brandschutzdichtung (umlaufend). Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

Technische Merkmale

Funktionserhalt	E 30
Höhe installiertes Produkt	598 mm
Breite installiertes Produkt	398 mm
Tiefe installiertes Produkt	349 mm
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	1
Türschliessungstyp	Schwenkhebelgriff
Anzahl Reihen	3
Farbe	lichtgrau
Montageart	Wandmontage
Oberfläche	matt lackiert
RAL Farbnummer	7035
Schutzart	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II