



FB32LE

**Brandschutzschrank, univers, 598 x 648 x 349 mm, 30 Minuten**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 598 mm |
| Breite                   | 648 mm |
| Tiefe                    | 349 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 70 mm  |

**Sicherheit**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Feuerwiderstandsklasse | E30                   |
| Schutzart IP           | IP44                  |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II       |
| Schließungstyp         | Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK      | IK10                  |

**Ausstattung**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |
| Anzahl Reihen                           | 3 |

**Installation, Montage**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Montage auf               | Aufputz |
| Geeignet für Außenbereich | Nein    |

**Werkstoff**

|            |            |
|------------|------------|
| Farbe      | Lichtgrau  |
| RAL Nummer | 7035       |
| Oberfläche | Lackiert   |
| Werkstoff  | Steinwolle |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|