




FB6011007030



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm steingrau

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	61 mm
Breite	110 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	110 mm
Lichter innerer Querschnitt	5460 - 5460 mm ²

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	23
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

