

FB6013017030

Leitungsführungskanal-Unterteil aus PVC zu FB 60x130mm steingrau

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	61 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	130 mm
Lichter innerer Querschnitt	5580 - 5580 mm ²

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	36
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----