



FB6019009001



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm cremeweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	61 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	190 mm
Lichter innerer Querschnitt	9150 - 9150 mm ²

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	39
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	3
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----