



FB6023007035



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm
 lichtgrau**

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Höhe | 61 mm |
| Breite | 230 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Oberteil Breite | 230 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 11150 - 11150 mm ² |

Abdeckung, Tür

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
|-----------------------------------|---|

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 47 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|------------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 7035 |
| Farbe | Lichtgrau |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Konnektivität.

| | |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Kammeranzahl | 1 - 5 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 4 |
| Mit Kabelhalteklammer | Ja |
| Mit Schutzfolie | Nein |

