



FB6023009001



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm cremeweiß**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	61 mm
Breite	230 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	230 mm
Lichter innerer Querschnitt	11150 - 11150 mm <sup>2</sup>

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	47
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Konnektivität.**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	4
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----