



FB6023009016



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm vweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	61 mm
Breite	230 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	230 mm
Lichter innerer Querschnitt	11150 - 11150 mm ²

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	47
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 5
Anzahl steckbare Trennwände	4
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

