



FB6023009016



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm vweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Merkmale

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbnummer	9016
Kanalhöhe	61 mm
Kanalbreite	230 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	11150 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	47
Anzahl steckbare Trennwände	4
Anzahl der festen Trennwände	0
Zulassungen	EN50085-2-1
Kanalverbindung	keine Kupplung
Mit Kabelhalteklammer	nein
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	nein