



FB80130070301



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm steingrau**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	82 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	130 mm
Lichter innerer Querschnitt	8930 - 8930 mm <sup>2</sup>

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	33
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP20

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität.**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	3
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

