




FB9923009001



Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm cremeweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	100 mm
Breite	230 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	230 mm
Lichter innerer Querschnitt	19660 - 19660 mm ²

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	77
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	4
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----