



FG21XE



Anreihstandverteiler IP41 350x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	2000 mm
Breite	350 mm
Tiefe	600 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------