



FG22KD



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600mm,mit Klarsicht

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1900 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm, Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl Reihen	24

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------