



FG22WF

Anreihstandverteiler IP41 600x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 2000 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

Sicherheit

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Schutzart IP | IP41 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | Doppelbartverschluß 3 mm |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|------------------|
| Montage auf | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Kundenspezifisch |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Glanzgrad | Matt |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|