



FG23SD



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x860x400 mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1900 mm
Breite	860 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Anzahl Reihen	12

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Metall, Kunststoff

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------