



FG23XD



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x850x600 mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1900 mm
Breite	850 mm
Tiefe	600 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluss 3 mm, Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Anzahl Reihen	36

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------