



FG26KD



**Anreihstandschränk, univers, IP 54, SK I, 1900x1600x600mm, mit Klarsicht**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1900 mm |
| Breite                   | 1600 mm |
| Tiefe                    | 600 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1,50 mm |

**Sicherheit**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Schutzart IP      | IP54  |
| Schutzklasse      | Schutzklasse I                              |
| Schließungstyp    | Doppelbartverschluss 3 mm, Spezial Werkzeug |
| Stoßfestigkeit IK | IK10  |

**Ausstattung**

|   |    |
|---|----|
| Anzahl Felder                           | 6  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 12 |
| Anzahl Reihen                           | 72 |

**Installation, Montage**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Montage auf               | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein             |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Abdeckung, Tür**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Anzahl Schranktüren          | 2  |
| Anzahl der Schlösser         | 1  |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |

**Elektrischer Strom**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|