



FG26WD



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1600x400 mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1900 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm, Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12
Anzahl Reihen	72

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------