



FG26WE

Anreihstandverteiler IP41 1600x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	2000 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------