



FG36XF

Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	2200 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	600 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Kundenspezifisch
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------