



FK17011



**Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m eisengrau**

Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m.

**Technische Merkmale**

Kanalbreite	83 mm
Kanalhöhe	20 mm
Länge	1000 mm
Kammeranzahl	2
Werkstoff	Polyamid (PA)
Halogenfrei	ja
Farbe	eisengrau
RAL Farbnummer	7011