



FL107A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 400x300x200mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	400 mm
Breite	300 mm
Tiefe	200 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
---	---

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------