



FL111A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 500X400X160mm**

Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar. Türanschlag rechts.

**Technische Merkmale**

Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	400 mm
Tiefe installiertes Produkt	160 mm
Montageart	Wandmontage
RAL Farbnummer	7035
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Anzahl der Türen	1
Anzahl Reihen	3
Werkstoff	Stahl
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Tür Werkstoff	Metall
Range-Name	orion univers