



FL151A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 250x200x160mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	250 mm
Breite	200 mm
Tiefe	160 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------