



FL153A

## Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 300x300x160mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe	300 mm
Breite	300 mm
Tiefe	160 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

#### Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
---	---

#### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------