



FL161A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 500x400x160mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	500 mm
Breite	400 mm
Tiefe	160 mm
Materialdicke Seitenwand	1,20 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Anzahl Reihen	3

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------