



FL162A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 500x400x200mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 500 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1,20 mm |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Schutzart IP | IP65 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Schließungstyp | 3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |
| Anzahl Reihen | 3 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|----|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|