



FL174A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 800x600x300mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	600 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	1,20 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Anzahl Reihen	5

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------