



FL177A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 950x800x250mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	250 mm
Materialdicke Seitenwand	1,20 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Anzahl Reihen	6

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------