



FL209B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 500x300x200mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Höhe | 500 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Schutzart IP | IP66 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | 3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |
| Anzahl Reihen | 3 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Ja |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 2 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|