



FL216B

**Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 650x400x200mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	650 mm
Breite	400 mm
Tiefe	200 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	4

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------