



FL271B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 650x500x250mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	500 mm
Tiefe	250 mm
Materialdicke Seitenwand	3 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK08

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	4

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------