



FL279B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 800x600x300mm

Leergehäuse aus Polyester geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/-3, VDE 0660 Teil 500/504, Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung, aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.

Technische Merkmale

Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse II
Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	600 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Montageart	Wandmontage
RAL Farbnummer	7035
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	2
Anzahl Reihen	5
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Tür Werkstoff	Kunststoff
Range-Name	orion plus