



FL33S

**Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 850 x 300mm, Polyester**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 550 mm |
| Breite                   | 850 mm |
| Tiefe                    | 300 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm   |

**Sicherheit**

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Schutzart IP      | IP65                                                |
| Schutzklasse      | Schutzklasse II                                     |
| Schließungstyp    | 3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm, Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK | IK10                                                |

**Ausstattung**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |
| Anzahl Reihen                           | 3 |

**Installation, Montage**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Montage auf               | Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Ja              |

**Werkstoff**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Farbe      | Lichtgrau                       |
| RAL Nummer | 7035                            |
| Oberfläche | Unbehandelt                     |
| Werkstoff  | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|