



FL33SP

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 850 x 300mm, Polyester, UV geschützt

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	550 mm
Breite	850 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	3

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------