

400 A



FL34SP

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 1100 x 300mm, Polyester, UV geschützt

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	550 mm
Breite	1100 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm
Sicherheit	
Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10
Ausstattung	
Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Anzahl Reihen	3
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Ja
Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Elektrischer Strom	

Nennstrom