



FL54S

**Wandschrank, univers, IP65, SK II, 850 x 1100 x 300mm, Polyester**

Wandaufbauschränk für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630 A, 3AC 690 V 50 Hz. Schutzart IP65, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schränk mit Tür aus glasfaserverstärktem Polyester, UV-beständig, Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig.

**Hinweis:** Türverschuß durch andere Schließungen austauschbar. Bei der Installation im Freien sind zusätzliche Anforderungen zu beachten.

---

**Technische Merkmale**

Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Höhe installiertes Produkt	850 mm
Breite installiertes Produkt	1100 mm
Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Anzahl Felder	4
Montageart	Aufputz / Aufbau
RAL Farbnummer	7035
Türschliessungstyp	3-Punkt mit Vierkant 8mm
Anzahl der Türen	1
Anzahl Reihen	5
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Range-Name	univers