



FP01SW2

**Schrack, univers, IP54/II, 1550x300x205mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1550 mm |
| Breite                   | 300 mm  |
| Tiefe                    | 205 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

**Sicherheit**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schutzart IP      | IP54            |
| Schutzklasse      | Schutzklasse II |
| Schließungstyp    | Stangenschloss  |
| Stoßfestigkeit IK | IK09            |

**Ausstattung**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Felder                           | 1  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2  |
| Anzahl Reihen                           | 10 |

**Installation, Montage**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Montage auf               | Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein            |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|