



FP03SN2

**Schrank, univers, IP44/II, 1550x800x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	1550 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss, Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Anzahl Reihen	10

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------