



FP25TW2

**Schrank, univers, IP54/I, 1950x1300x205mm, leer**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	1950 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Punkt Schloss, Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK09

**Ausstattung**

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Anzahl Reihen	12

**Installation, Montage**

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	400 A
-----------	-------