



FP35TN

**Schrank, univers, IP44/I, 500x1300x205mm, leer**

#### Technische Merkmale

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 500 mm  |
| Breite                   | 1300 mm |
| Tiefe                    | 205 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

##### Sicherheit

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Schutzart IP      | IP44           |
| Schutzklasse      | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit IK | IK09           |

##### Ausstattung

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Felder                           | 5  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |
| Anzahl Reihen                           | 3  |

##### Installation, Montage

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Montage auf               | Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein            |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|